

製品名 **プラスト (深型タイプ) +PLUST**
Simple & systematic storage solutions. Your own style.

JANX-カーコードNo.4905310

企画意図

組み合わせ自由で自分好みにカスタマイズできる大人気のプラストシリーズからキッチンや脱衣所で重宝する、深型タイプが登場しました。醤油やサラダ油などの徳用ボトル、柔軟剤などがすっぽり入る、安心の深さです。



半透明
透明



半透明
透明



半透明
透明



半透明
透明

半透明 FRタイプ 透明 PHタイプ

中身がほんのり見えるやさしくも、ガラスのような色彩の前部。中身が見えすぎないので、お部屋の雰囲気を崩しません。

中に入っているものが見えてわかりやすい。前面に写真を入れて、自分好みにカスタマイズすることもできます。

安心の滑り止め付き

※色をつけて見やすくしています。実際の滑り止めの色はホワイトです。

品名・品番	プラスト FR170L1	プラスト PH170L1
4905310	054230 (NW)	054278 (C)
カラー	ナチュラルホワイト (NW)	クリア (C)
入数	6	
製品サイズ	約W170×D450×H389mm 引出し内寸：(深)約W110×D405×H337mm	
製品重量	約2,220g	
収納目安 (一段当たり)	(深) 徳用調味料ボトル約3本	
耐荷重	(天板) 約12kg、(引出し) 約8kg	
梱包サイズ	約W468×D535×H800mm	0.20030m ³
梱包重量	約15.20kg	
納入価格	¥	

品名・品番	プラスト FR17021	プラスト PH17021
054247 (NW)	054285 (C)	
カラー	ナチュラルホワイト (NW)	クリア (C)
入数	3	
製品サイズ	約W170×D450×H756mm 引出し内寸：(中)約W113×D408×H157mm (深)約W110×D405×H337mm	
製品重量	約4,000g	
収納目安 (一段当たり)	(中) フェイスタオル約8枚、くつ下約16足 (深) 徳用調味料ボトル約3本	
耐荷重	(天板) 約12kg、(引出し) 約8kg	
梱包サイズ	約W468×D535×H800mm	0.24087m ³
梱包重量	約14.16kg	
納入価格	¥	


品名・品番	プラスト FR17031	プラスト PH17031
054254 (NW)	054292 (C)	
カラー	ナチュラルホワイト (NW)	クリア (C)
入数	3	
製品サイズ	約W170×D450×H939mm 引出し内寸：(中)約W113×D408×H157mm (深)約W110×D405×H337mm	
製品重量	約4,920g	
収納目安 (一段当たり)	(中) フェイスタオル約8枚、くつ下約16足 (深) 徳用調味料ボトル約3本	
耐荷重	(天板) 約12kg、(引出し) 約8kg	
梱包サイズ	約W468×D535×H962mm	0.24087m ³
梱包重量	約17.28kg	
納入価格	¥	

品名・品番	プラスト FR17022	プラスト PH17022
054261 (NW)	054308 (C)	
カラー	ナチュラルホワイト (NW)	クリア (C)
入数	2	
製品サイズ	約W170×D450×H1,124mm 引出し内寸：(中)約W113×D408×H157mm (深)約W110×D405×H337mm	
製品重量	約5,980g	
収納目安 (一段当たり)	(中) フェイスタオル約8枚、くつ下約16足 (深) 徳用調味料ボトル約3本	
耐荷重	(天板) 約12kg、(引出し) 約8kg	
梱包サイズ	約W468×D370×H1,153mm	0.19965m ³
梱包重量	約14.06kg	
納入価格	¥	

深型タイプは、中型タイプの高さ約2倍

中型と深型タイプは、高さが約2倍違います。深型タイプはたっぷり39cmの深さがあるので、キッチンなら**徳用調味料ボトル**や**1.5Lペットボトル**、脱衣所では**洗剤**や**柔軟剤**、お部屋なら**雑誌**や**通販カタログ**など、さまざまな使い道があります。

※中型タイプを2段積み重ねた場合、中型タイプの高さが若干高くなります。



キッチン 徳用ボトル、ペットボトル etc...



脱衣所 洗剤、柔軟剤、シャンプー etc...



部屋 雑誌、カタログ、ショップ袋 etc...

引出しがしっかり止まる、でもはずせる

引出し後方には勢いよく開けても外れず安心なストッパー付き。それでいて、簡単に外すことができます。中身を入れ替える際など、全部取り外したい時に便利です。

通常時は **ガチッ** (ストッパーが効く)

取り外し時は **スルッ** (ストッパーを外す)

引き出す時は「ガチッ」とストッパーが効くので、引出しはフレームから落ちません。

引いた状態で上方向に持ち上げると、簡単に「スルッ」とフレームから引出しが外せます。

■原産国: 日本 ■材質: ポリプロピレン (PP)

160923 (150325)

収納

●製品仕様、梱包仕様、色は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。